

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Fiber SFP module for TCSESM switches - 1000BASE-LH, single-mode

TCSEAAF1LFH00

Galvenā

Produkta Sērija	Modicon
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Savienojuma piederumi
Aksesuāru / Rezerves Daļu Tips	Fiber optic adaptor
Aksesuāru / Rezerves Daļu Apzīmējums	Fiber optic adaptor
Aksesuāru / Rezerves Daļu Pielietojums	Gigabit ports with LC connector
Mode Of Transmission	Single mode

Papildinošs

Produktu Saderība	MCSESM switch TCSESM switch
Dziļums	50 mm
"Ethernet" Pieslēgvietā	1000BASE-LH
Platums	20 mm
Augstums	18 mm
Neto Svars	0,04 kg

Vide

Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	0...60 °C
--------------------------------------	-----------

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	3,500 cm
1. Iepakojuma Platums	12,000 cm
1. Iepakojuma Garums	17,000 cm
1. Iepakojuma Svars	35,000 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	4
2. Iepakojuma Augstums	30,000 cm
2. Iepakojuma Platums	30,000 cm
2. Iepakojuma Garums	40,000 cm
2. Iepakojuma Svars	805,000 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)

Labklājības veikspēja

 Nesatur Toksiskus Smagos Metālus

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Es Rohs Direktīva

Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)

[ES RoHS deklarācija](#)

Ķīnas Rohs Regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)