

Ficha técnica del producto

Características

ACFD12-B

Unidad de distribución de enfriamiento de 12 circuitos, red inferior/superior, tuberías de distribución inferiores



Reseña

Descripción	Soluciones de extracción de calor diseñadas para satisfacer las diversas necesidades del centro de datos y su entorno.
Nombre de modelo	Unidad de distribución de enfriamiento de 12 circuitos, red inferior/superior, tuberías de distribución inferiores
Incluye	Guía de instalación
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
Disponibilidad	Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajistán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Físico

Dimensiones de altura máxima	1991.0 mm
Dimensiones de anchura máxima	1070.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	750.0 mm
Peso neto	269.56 kg
Peso de embarque	314.56 kg

Altura de envío	2159.0 mm
Anchura de envío	1219.0 mm
Profundidad de envío	889.0 mm
Color	Negro
Unidades por tarima	1.0

Conformidad

Aprobaciones	Medio Oriente y África (MEA)
Garantía estándar	1 años (solo partes)