

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupitor de seguridad sin porta fusibles Square D de 30A, 2 polos, 240V, NEMA3R

DU221RB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación Del Dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Phase	1 fase
Number Of Poles	2
Current Rating	30 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating Nema	NEMA 3R
Poder De Corte	3 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración De Cableado	2 cables
Wire Size	AWG 14...AWG 6 cobre AWG 12...AWG 6 aluminio
Par De Apriete	3.39 N.m 2.08...13.3 mm² AWG 14...AWG 6
Profundidad	95.25 mm
Anchura	196.85 mm
Altura	244.60 mm
Peso Del Producto	7.7 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.716 cm
Paquete 1 Ancho	19.812 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	25.146 cm
Paquete 1 Peso	2.109 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	160
Paquete 2 Altura	118.11 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	369.224 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	CAR
Número De Unidades En El Paquete 3	5
Paquete 3 Altura	27.432 cm
Paquete 3 Ancho	26.67 cm
Paquete 3 Longitud	60.452 cm
Paquete 3 Peso	11.158 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

⚠ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

✓ Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas