

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de seguridad sin porta fusibles Square D de 60A, 2 polos, 240V, NEMA3R

DU222RB

## Principal

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Product                    | Single Throw Safety Switch ((*))          |
| Duty Rating                | General duty                              |
| Aplicación Del Dispositivo | Residential ((*))                         |
| Disconnect Type            | Non-fusible disconnect switch ((*))       |
| Factory Installed Neutral  | None ((*))                                |
| Phase                      | 1 fase                                    |
| Number Of Poles            | 2                                         |
| Current Rating             | 60 A                                      |
| Voltage Rating             | 240 V CA                                  |
| Enclosure Rating Nema      | NEMA 3R                                   |
| Poder De Corte             | 10 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors |

## Opcionales

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting Type             | Superficie                                                                                                                                                             |
| Electrical Connection     | Lugs ((*))                                                                                                                                                             |
| Configuración De Cableado | 2 cables                                                                                                                                                               |
| Wire Size                 | AWG 12...AWG 3 aluminio<br>AWG 14...AWG 3 cobre                                                                                                                        |
| Par De Apriete            | 3.95 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10<br>3.95 N.m AWG 14...AWG 10<br>5.08 N.m 8.37 mm² AWG 8<br>5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4<br>5.65 N.m 26.67 mm² AWG 3 |
| Profundidad               | 95.25 mm                                                                                                                                                               |
| Anchura                   | 196.85 mm                                                                                                                                                              |
| Altura                    | 244.60 mm                                                                                                                                                              |
| Peso Del Producto         | 7.7 kg                                                                                                                                                                 |

## Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Archivo listado UL E2875 |
|----------------|--------------------------|

## Unidades emabalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 1 Altura                   | 13.462 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 18.288 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 25.4 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 2.109 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 120        |
| Paquete 2 Altura                   | 92.71 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 101.6 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 121.92 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 276.691 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | CAR        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 5          |
| Paquete 3 Altura                   | 27.178 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 25.908 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 59.69 cm   |
| Paquete 3 Peso                     | 11.158 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                       |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |