

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EZM MOD. DERIVADO, ARILLO, 3 SERV. 1F 2H, 125A QO

EZM313-125CFE

Principal

Product	Unidad principal central del medidor
Current Rating	125 A
Type	Fusible MGF
Bus Rating	800 A
Number Of Jaws	5 sin liberación de mandíbula
Number Of Meter Sockets	3
Bypass Type	No bypass
Socket Type	Ringed

Opcionales

Certifications	Registrado por UL
Busbar Material	Aluminio: embarrado eléctrico
Enclosure Material	Acero
Enclosure Rating	NEMA 3R
Maximum Voltage Rating	208/240 V AC
Mounting	Superficie
Phase	3 fases Indicador-Exterior 1 fase recinto al aire libre
Wire Configuration	4 cables
Altura	1076.20 mm
Anchura	311.15 mm
Profundidad	180.09 mm

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	107.6 cm
Paquete 1 Ancho	31.1 cm
Paquete 1 Longitud	18 cm
Paquete 1 Peso	1 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China