

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EZH MOD PPAL Z. PPALES, 800 A 3F, 4H

EZH3800TB

Principal

Gama de producto	Rango E
Tipo de producto o componente	Mandíbula del metro
Tipo de cambio	Main Lugs
Included Items	Box

Opcionales

Main rated current	800 A
Bus rated current	800 A
Material	Aluminio embarrado eléctrico
Material del envolvente	Acero
[Ue] tensión asignada de empleo	208/240 V AC 240/120 V HLD AC
Montaje de dispositivo	Superficie
Number of Phases	3 fases Indicador-Exterior 3 fases recinto al aire libre
Service feed location ((*))	UG OH
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) 1 AWG 6...300 kcmil aluminio/cobre toma a tierra Lugs ((*)) 4 AWG 3/0...500 kcmil aluminio/cobre línea a línea Lugs ((*)) 4 AWG 3/0...500 kcmil aluminio/cobre neutro
Configuración de cableado	4 cables
Altura	1370.84 mm
Anchura	473.96 mm
Profundidad	292.10 mm

Ambiente

Certificaciones de producto	Registrado por UL
Enclosure Rating	NEMA 3R

Unidades embalaje

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	39.463 kg

Paquete 1 Altura	0.363 m
Paquete 1 ancho	0.579 m
Paquete 1 Largo	1.394 m

Oferta sostenibilidad

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------