



### Principal

Product	Unidad principal central del medidor
Current Rating	125 A
Type	Fusible MGF
Bus Rating	800 A
Number of Jaws	5 sin liberación de mandíbula
Number of Meter Sockets	3
Bypass Type	No bypass
Socket Type	Ringless

### Opcionales

Certifications	Registrado por UL
Busbar Material	Aluminium: busbar
Enclosure Material	Acero
Enclosure Rating	NEMA 3R
Maximum Voltage Rating	208/240 V AC
Mounting	Superficie
Phase	3 fases Indicador-Exterior 1 phase out
Wire Configuration	4 cables
Altura	1076 mm
Anchura	311 mm
Profundidad	205 mm
Peso del producto	24.800 kg

### Packing Units

Paquete 1 Peso	26.762 kg
Paquete 1 Altura	0.224 m
Paquete 1 ancho	0.368 m
Paquete 1 Largo	1.102 m

## Offer Sustainability

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

## Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------