

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EZM MOD. DERIVADO S/ARILLO, 2 SERV, 7 TERM, 225 A, MARCO Q

EZMR332225

Principal

Product	Unidad principal central del medidor
Current Rating	225 A
Type	Fusible MGF
Bus Rating	1200 A
Number of Jaws	7 sin liberación de mandíbula
Number of Meter Sockets	2
Bypass Type	No bypass
Socket Type	Ringless

Opcionales

Certifications	Registrado por UL
Busbar Material	Aluminium/copper embarrado eléctrico
Enclosure Material	Acero
Enclosure Rating	NEMA 3R
Maximum Voltage Rating	208/240 V AC 240/120 V HLD AC
Mounting	Superficie
Phase	3 fases Indicador-Exterior 3 fases recinto al aire libre
Wire Configuration	4 cables
Altura	992.12 mm
Anchura	493.78 mm
Profundidad	239.78 mm

Unidades embalaje

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	55.338 kg
Paquete 1 Altura	0.277 m
Paquete 1 ancho	0.554 m
Paquete 1 Largo	1.013 m

Oferta sostenibilidad

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
