

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DE SEG 3P 30A S PESADO

H361

⚠ Se discontinuará el: 18 dic 2024

⚠ Hasta agotar existencias

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
Aplicación Del Dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Número De Fases De La Red	3 fases
Number Of Poles	3
Current Rating	30 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 1 acero
Poder De Corte	5 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 15 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 7.5 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 20 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 5 hp at 250 V DC 15 hp at 600 V DC

Opcionales

Short-Circuit Current	10 kA for H or K ((*)) 200 kA for R or J
Tipo De Fusible	H or K ((*)) R or J
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración De Cableado	3-wire (3P)
Wire Size	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Par De Apriete	5.08 N.m 13.3 mm² AWG 6 4.52 N.m 8.367 mm² AWG 8 3.95 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10
Profundidad	123.70 mm
Anchura	191.77 mm
Altura	370.84 mm
Peso Del Producto	4.09 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.208 cm
Paquete 1 Ancho	19.558 cm
Paquete 1 Longitud	41.148 cm
Paquete 1 Peso	3.647 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	120
Paquete 2 Altura	114.3 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	449.056 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas