

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de seguridad sin porta fusibles Square D de 400A, 3 polos, 600V, NEMA 1

HU365

Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación Del Dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número De Fases De La Red	3 fases
Number Of Poles	3
Current Rating	400 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 1 acero
Poder De Corte	125 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 250 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 350 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 50 hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración De Cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 1/0 ... 750 kcmil cobre o aluminio
Par De Apriete	62.14 N.m AWG 1/0 ... 750 kcmil
Profundidad	257.30 mm
Anchura	701.80 mm
Altura	1276.35 mm
Peso Del Producto	77.1 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	36.3 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Paquete 1 Ancho	71.9 cm
Paquete 1 Longitud	132.1 cm
Paquete 1 Peso	77.111 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

✓ Sin Pvc

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas