

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Base para medidor Square D de 100A, 7 terminales, trifásico y 4 hilos

MS1007J

### Principal

Tipo De Producto O Componente Caja del medidor

Meter Socket Type Ringless

### Opcionales

Meter Socket Rated Current 100 A

Number Of Jaws 7 sin liberación de mandíbula

Bypass Type No bypass

Número De Fases De La Red 3 fases

[Ue] Tensión Asignada De Empleo 600 V AC

Material Del Envoltente Acero

Service Feed Location (\*) OH  
UG

Configuración De Cableado 4 cables

Montaje De Dispositivo Superficie

Calibre Awg AWG 12...AWG 2/0 aluminio  
AWG 14...AWG 2/0 cobre

### Ambiente

Certificaciones De Producto NOM

Enclosure Rating NEMA 3R

### Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El Paquete 1

Paquete 1 Altura 36.6 cm

Paquete 1 Ancho 13.5 cm

Paquete 1 Longitud 25.4 cm

Paquete 1 Peso 4.41 kg

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación

---