

Ficha técnica del producto

Especificaciones



FRENTE PANELBOARD NQ/NF TIPO 1 DE 44 IN, SOBREPONER

NC44S

Principal

| | |
|------------------|---|
| Product | Placa de montaje en superficie para prismas |
| Color | Gris |
| Tipo de cubierta | Surface cover |

Opcionales

| | |
|------------------------|--------------------|
| Material | Acero |
| Altura | 1117.60 mm |
| Anchura | 508.00 mm |
| Tightening torque (**) | Tapa 10...12 lb.in |

Ambiente

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enclosure Rating | NEMA 1 |
| Certificaciones de producto | cULus |

Unidades embalaje

| | |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 4.826 cm |
| Paquete 1 Ancho | 55.88 cm |
| Paquete 1 Longitud | 124.46 cm |
| Paquete 1 Peso | 10.89 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36 |
| Paquete 2 Altura | 99.06 cm |
| Paquete 2 Ancho | 114.3 cm |
| Paquete 2 Longitud | 152.4 cm |
| Paquete 2 Peso | 406.872 kg |

Oferta sostenibilidad

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Reemplazo(s) recomendado(s)