

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## FRENTE PANELBOARD NQ/NF TIPO 1 DE 62 IN, SOBREPONER, VENT

NC62VS

### Principal

Product	Placa de montaje en superficie para prismas
Color	Gris
Tipo de cubierta	Surface cover
Tipo de carátula	Ventilado

### Opcionales

Material	Acero
Altura	1574.80 mm
Anchura	508.00 mm
Tightening torque ((*))	Tapa 10...12 lb.in

### Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1
Certificaciones de producto	cULus

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.6 cm
Paquete 1 Ancho	55.9 cm
Paquete 1 Longitud	162.6 cm
Paquete 1 Peso	19.505 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	106.68 cm
Paquete 2 Longitud	182.88 cm
Paquete 2 Peso	312.071 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)