

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## NF, interior TAB, ZAP PPALES., 125 A, 3F, 4H, 18 CCT, Cu

NF418L1C

### Principal

Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	EDB/EDG/EDJ
Busbar Material	Cobre

### Opcionales

Número de espacios	18
Enclosure Nominal Height	965.20 mm 660.40 mm
Enclosure Nominal Width	508.00 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.10 mm NEMA 3R/5/12
[In] corriente nominal	125 A
Corriente interrumpida nominal	65 kA
Configuración de cableado	4 cables
Number of Phases	3 fases
Voltage Rating	600Y/347 V CA
Conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 6...AWG 2/0 aluminio/cobre Terminal neutro AWG 6...AWG 2/0 aluminio
Par de apriete	4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm <sup>2</sup> AWG 6...AWG 2/0 11.3 N.m 13.30...67.43 mm <sup>2</sup> AWG 6...AWG 2/0 31.07 N.m 13.30...177.3 mm <sup>2</sup> AWG 6...350 kcmil 31.07 N.m 13.30...126.7 mm <sup>2</sup> AWG 6...250 kcmil 31.07 N.m 107.2...152 mm <sup>2</sup> AWG 4...300 kcmil
Altura	533.40 mm
Anchura	265.18 mm

### Ambiente

Normas	UL 67 CSA C22.2
--------	--------------------

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.3 cm

Paquete 1 Ancho	35.1 cm
Paquete 1 Longitud	67.3 cm
Paquete 1 Peso	7.32 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	90.17 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	103.512 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Reemplazo(s) recomendado(s)