

Ficha técnica del producto

Especificaciones



NQ, interior TAB, ZAP PPALES., 100 A, 1F, 3H, 30 CCT, Cu

NQ30L1C

Principal

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Panelboard Type | Main lugs |
| Tipo de producto o componente | Entrelazar |
| Branch Circuit Breaker Type | QOB QOB-VH QHB |
| Busbar Material | Cobre |

Opcionales

| | |
|--------------------------------|--|
| Número de espacios | 30 |
| Enclosure Nominal Height | 812.80 mm |
| Enclosure Nominal Width | 508.00 mm |
| Enclosure Nominal Depth | 146.05 mm NEMA 1 165.10 mm NEMA 3R/5/12 |
| [In] corriente nominal | 100 A |
| Corriente interrumpida nominal | 10 kA 22 kA 65 kA |
| Configuración de cableado | 3-hilos |
| Number of Phases | 1 fase |
| Voltage Rating | 240 V CA 48 V DC |
| Par de apriete | 4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0 11.3 N.m 13.30...67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0 31.07 N.m 13.30...177.3 mm ² AWG 6...350 kcmil 31.07 N.m 13.30...126.7 mm ² AWG 6...250 kcmil 31.07 N.m 107.2...152 mm ² AWG 4...300 kcmil |
| Altura | 685.80 mm |
| Anchura | 265.18 mm |

Ambiente

| | |
|--------|--------------------|
| Normas | UL 67 CSA C22.2 |
|--------|--------------------|

Unidades embalaje

| | |
|------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |

| | |
|------------------|---------|
| Package 1 Height | 16.0 cm |
| Package 1 Width | 35.3 cm |
| Package 1 Length | 81.0 cm |
| Package 1 Weight | 7.43 kg |

Oferta sostenibilidad

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |

Reemplazo(s) recomendado(s)