

Ficha técnica del producto

Especificaciones



NQ, interior TAB, ZAP PPALES., 400 A, 1F, 3H, 42 CCT, Cu

NQ42L4C

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Tipo de producto o componente	Entrelazar
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	42
Enclosure Nominal Height	1270.00 mm
Enclosure Nominal Width	508.00 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.10 mm NEMA 3R/5/12
[In] corriente nominal	400 A
Corriente interrumpida nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Configuración de cableado	3-hilos
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	240 V CA 48 V DC
Par de apriete	31.07...33.90 N.m 53.48...380 mm ² AWG 1/0 ... 750 kcmil 31.07...33.90 N.m 53.48...177.3 mm ² AWG 1/0 ... 350 kcmil 62.14 N.m 53.48...380 mm ² AWG 1/0 ... 750 kcmil 62.14 N.m 53.48...152 mm ² AWG 1/0...300 kcmil 42.37 N.m 53.48...380 mm ² AWG 1/0 ... 750 kcmil 42.37 N.m 53.48...152 mm ² AWG 1/0...300 kcmil
Altura	1143.00 mm
Anchura	265.18 mm

Ambiente

Normas	CSA UL
--------	-----------

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16.0 cm
Package 1 Width	35.8 cm
Package 1 Length	127.3 cm
Package 1 Weight	11.62 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	101.6 cm
Package 2 Width	106.68 cm
Package 2 Length	152.4 cm
Package 2 Weight	77.18 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Reemplazo(s) recomendado(s)