

Ficha técnica del producto

Especificaciones



NQ, interior TAB, ZAP PPALES., 100 A, 3F, 4H, 30 CCT, Cu

NQ430L1C

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Tipo de producto o componente	Entrelazar
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	30
Enclosure Nominal Height	812.80 mm
Enclosure Nominal Width	508.00 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.10 mm NEMA 3R/5/12
[In] corriente nominal	100 A
Corriente interrumpida nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Configuración de cableado	4 cables
Number of Phases	3 fases
Voltage Rating	240 V CA 48 V DC
Conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 6...AWG 2/0 aluminio Terminal neutro AWG 6...AWG 2/0 aluminio
Par de apriete	4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0 11.3 N.m 13.30...67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0 31.07 N.m 13.30...177.3 mm ² AWG 6...350 kcmil 31.07 N.m 13.30...126.7 mm ² AWG 6...250 kcmil 31.07 N.m 107.2...152 mm ² AWG 4...300 kcmil
Altura	685.80 mm
Anchura	265.18 mm

Ambiente

Normas	UL CSA
--------	-----------

Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	7.734 kg
Paquete 1 Altura	16 cm
Paquete 1 ancho	35 cm
Paquete 1 Largo	82 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	18
Paquete 2 Peso	157.85 kg
Paquete 2 Altura	104.14 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto