

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## NQ, interior TAB, ZAP PPALES., 600 A, 3F, 4H, 42 CCT, Cu

NQ442L6C

### Principal

Panelboard Type	Main lugs
Tipo de producto o componente	Entrelazar
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Cobre

### Opcionales

Número de espacios	42
Enclosure Nominal Height	1574.80 mm
Enclosure Nominal Width	508.00 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.10 mm NEMA 3R/5/12
[In] corriente nominal	600 A
Corriente interrumpida nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Configuración de cableado	4 cables
Number of Phases	3 fases
Voltage Rating	240 V CA 48 V DC
Conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio Terminal neutro AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio
Par de apriete	31.07...33.90 N.m 53.48...380 mm <sup>2</sup> AWG 1/0 ... 750 kcmil 31.07...33.90 N.m 53.48...177.3 mm <sup>2</sup> AWG 1/0 ... 350 kcmil 62.14 N.m 53.48...380 mm <sup>2</sup> AWG 1/0 ... 750 kcmil 62.14 N.m 53.48...152 mm <sup>2</sup> AWG 1/0...300 kcmil 42.37 N.m 53.48...380 mm <sup>2</sup> AWG 1/0 ... 750 kcmil 42.37 N.m 53.48...152 mm <sup>2</sup> AWG 1/0...300 kcmil
Altura	1143.00 mm
Anchura	265.18 mm
Peso del producto	13.37 kg

### Ambiente

Normas	CSA UL
--------	-----------

## Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	13.37 kg
Paquete 1 Altura	15.7 cm
Paquete 1 ancho	35.8 cm
Paquete 1 Largo	127.3 cm

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>