

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor , PowerPacT Q, 100A, 2 polos, 240VAC, 10kA, I-Line, termomagnético, 80%, AC

QBA221002

Principal

Gama	PowerPact
Nombre Del Producto	PowerPact Q
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático
Aplicación Del Dispositivo	Distribución

Opcionales

[In] Corriente Nominal	100 A
Number Of Poles	2P
Tipo De Control	Maneta de maniobra
Código De Poder De Corte	B
Poder De Corte	10 kA 120/208 Y CA 50/60 Hz UL 10 kA 240 V CA 50/60 Hz UL
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	240 V CA 50/60 Hz UL
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV UL
Trip Unit Technology ((*))	Térmico-magnético
Intensidad De Disparo Magnético	2400 A
Intensidad Magnética Mínima De Disparo	1200 A
Continuous Current Rating	80 %
Categoría De Empleo	Categoría A
Mechanical Durability	1000 ciclos pérdida de carga (pérdida de bobina) 5000 ciclos sin carga
Señalizaciones En Local	1 indicador de disparo verde
Modo De Montaje	Caja de conexiones bracket ((*))
Tipo De Montaje	Bracket ((*))
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	I-Line connection, línea Lugs ((*)), load ((*))
Alto Montaje	76.20 mm
Par De Apriete	28 N.m 25...150 mm² AWG 4...300 kcmil
Power Wire Stripping Length	22 mm
Altura	164.34 mm
Anchura	76.20 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	99.82 mm
Conexión De Fase	AC
Aplicación De Interruptor Automático	HACR rated ((*))

Ambiente

Normas	UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000
Certificaciones De Producto	UL CSA NOM
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	40...70 °C

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.9 cm
Paquete 1 Ancho	19.3 cm
Paquete 1 Longitud	31.2 cm
Paquete 1 Peso	2.15 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas