

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Circuit breaker, PowerPact Q, I-Line, thermal magnetic, 80A, 3 pole, 10 kA, 240 VAC, phase ABC

QBA32080

Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático
-------------------------------	------------------------

Opcionales

Código de poder de corte	B
Intensidad magnética mínima de disparo	1000 A
Intensidad de disparo magnético	1800 A
Par de apriete	28 N.m 25...100 mm ² AWG 4...300 kcmil
Conexión de fase	ABC
Altura	164.34 mm
Anchura	114.30 mm
Profundidad	99.82 mm
Continuous current rating	80 %

Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	3.035 kg
Paquete 1 Altura	14.445 cm
Paquete 1 ancho	19.05 cm
Paquete 1 Largo	31.275 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------