

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"SUPRESOR DE PICOS TIPO QO,
T2, 22 KA, 1F, 2H, 120 VCA,
ENCHUFABLE"

QO120SB

Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	SW60

Opcionales

Voltage Rating	120 V CA
Surge Current	30 kA
Number Of Phases	1 fase
Max Number Of Poles	1
Wiring Configuration	2 cables
Local Signalling	1 LED verde funcionamiento normal
Destino De Producto	load center QOD load center QOX
Height	76 mm
Width	19 mm
Depth	64 mm

Ambiente

Ambient Operating	65 °C
Enclosure Rating	NEMA 2

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.6 cm
Paquete 1 Ancho	1.9 cm
Paquete 1 Longitud	6.4 cm
Paquete 1 Peso	453.592 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí	
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias