

Productinformatieblad

Specificaties



APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 900mm w/ Sides Black

AR3003

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofd

Product Or Component Type	Rack kast
Aantal Reeenheden	12U
Meegeleverde Apparatuur	Casters Deuren Sleutel(s) Stelvoeten Bovenafdekking Zijpanelen

Fysiek

Height	65,8 cm
Width	60 cm
Depth	90 cm
Net Weight	53,98 kg
Colour	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
Mounting Mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale Montagediepte	75,57 cm
Minimale Montagediepte	19,1 cm
Rekbreedte	19"
Markering	14 gauge EIA montagerail 16 gauge voordeur 16 gauge post 18 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
Permanente Toelaatbare Belasting	272,16 kg dynamisch 272,16 kg statisch

Overeenstemming

Standards	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-----------	-----------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	79,5 cm
Package 1 Width	99,5 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	75 kg

contractuele waarborg

Garantie	5 jaar reparatie of vervangen
----------	-------------------------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Energie-efficiënt Take-back Transparantie RoHS/REACH

Resourceprestaties

 Energieefficiënt Product

 Take-Back Program Available

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product