

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF / SM - Steun voor railstel - Maximaal 630A - 600mm



NSYBS600

! Niet meer leverbaar sinds: 25 jul 2023

EAN Code: 3606480062940

! Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	Spacial
Categorie Toebehoren	Rail accessoire
Product Or Component Type	Steun voor contactrail
Anwendung	Multifunctioneel
Nominale Afmetingen Voor Kast	-
Montagezone	Op kastgeraamte
Positie Rail	Verticaal Horizontaal
Bereik Compatibiliteit	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SFX

Complementair

Apparaatsamenstelling	vaste elementen 1 kruisrail voor snelmontage 40 mm 1 railsteun
Quantity Per Set	Set van 1
Materiaal	Railsteun: kunststof Metalen steun: staal
Bevestigingsmethode	Via bevestigingselement
Hoogte	47 mm
Breedte	Nominaal: 600 mm Bevestigingsmiddelpunten: 510 mm
Diepte	40 mm
[In] Rated Current	630 A

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Package 1 Weight	840,0 g

contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Garantie

18 months

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist