


Productinformatieblad

Specificaties



Stijlen 19" voor Batirack - 42HE - RAL7035

NSYBTR42U

 Niet meer leverbaar sinds: 1 dec 2020

EAN Code: 3606480171833

 Niet meer leverbaar

Hoofd

Range Of Product	Actassi BTR
Product Or Component Type	19" stijlen
Device Application	Tijdelijk
Aantal Eenheden 19"	42U - 2000 mm
Montage Behuizing	Staande
Toepassingen	Telecom Tijdelijke installaties Tot 19" apparatuur monteren
Enclosure Type	Technisch rack
Kleur	Staanders: lichtgrijs (RAL 7035)

Complementair

Apparaatsamenstelling	2 x 19" stijlen
Permanente Toelaatbare Belasting	150 kg statisch
Meegeleverde Apparatuur	2 x 19" stijlen
Materiaal	Plaatstaal: rechtop
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Width	600 mm
Depth	600 mm
Net Weight	10,48 kg

Omgeving

Standards	EIA-310D IEC 60297-3-100
-----------	-----------------------------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist