

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF - Verticale steun voor railstel - Tot maximaal 3200A - 500x500mm

NSYBVS500

EAN Code: 3606480062995

Prijs: 80,85 EUR

Hoofd

Range	Spacial
Categorie Toebehoren	Rail accessoire
Product Or Component Type	Steun voor contactrail
Anwendung	Multifunctioneel Prisma applicatie
Nominale Afmetingen Voor Kast	-
Montagezone	Op kastgeraamte
Positie Rail	Verticaal
Bereik Compatibiliteit	Linergy Linergy LGYE Linergy Linergy BS Spacial Spacial SFP

Complementair

Verbinding Cel-Component	Linergy LGYE lateraal contactrail - vast Linergy BS lateraal contactrail - vast
Apparaatsamenstelling	vaste elementen 1 metalen steun 2 isolatiebalksteun
Quantity Per Set	Set van 1
Materiaal	Railsteun: kunststof Metalen steun: staal
Bevestigingsmethode	Via bevestigingselement
Breedte	Bevestigingsmiddelpunten: 450 mm Nominaal: 500 mm
Diepte	39 mm
[In] Rated Current	3200 A

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	48,0 cm
Package 1 Weight	1,644 kg
Unit Type Of Package 2	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	118,5 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist