

Productinformatieblad

Specificaties



Beschermkap - Opening 125x125mm met filter - IP55

NSYCAP125LXF

EAN Code: 3606480151972

Prijs: 279,00 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CA
Product Or Component Type	Afdichtingskap
Categorie Toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

Montagezone	Op kast
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Bereik Compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
Apparaatsamenstelling	1 afdekplaat 1 filter
Materiaal	Roestvrij staal 304
Afmetingen Uitsnijding	125 x 125 mm
Hoogte	Extern: 240 mm
Breedte	Extern: 180 mm
Diepte	Extern: 60 mm

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	20,5 cm
Package 1 Length	28,0 cm
Package 1 Weight	1,43 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	120
Package 2 Height	73,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Weight	180,0 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist