

Productinformatieblad

Specificaties



"Spacial - Controlevenster - IP55 - 600x600mm"

NSYCW66

EAN Code: 3606480724572

Prijs: 590,00 EUR

Hoofd

Range	Spacial
Categorie Toebehoren	Installatie toebehoren
Product Or Component Type	Venster
Nominale Afmetingen Voor Kast	-
Bereik Compatibiliteit	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN
Montagezone	Installatie op deur of plaat
Apparaatsamenstelling	2 scharnier 1 slot 1 bevestigingen en boormal 1 frame met venster
Materiaal	Transparant acryl aluminium
Type Slot	Sluiting met slot
Aantal Sloten	1
Sleutelnummer	2233X

Complementair

Hoogte	600 mm
Breedte	600 mm
Diepte	77 mm
Installatietype	Installatie binnenshuis

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	63,0 cm
Package 1 Length	65,0 cm
Package 1 Weight	5,26 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	155,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	92,0 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist