

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial S3HF - Wandkast - 600x600x250mm - EMC-immuniteit - IP55 - RAL7035

NSYS3HF6625P

EAN Code: 3606480212802

Prijs: 1.135,00 EUR

Hoofd

Range	Spacial
Product Name	Spacial S3HF
Applicatie	Industriële toepassing
Categorie	Compacte kast
Nominale Hoogte Kast	600 mm
Nominale Breedte Kast	600 mm
Nominale Diepte Kast	250 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type Toebehoren Installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur met slot 1 montageplaat

Complementair

Samenstelling Lichaam	Lichaam uit één stuk
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Type Slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren
Materiaal	Behuizing: ALUZINK
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 60529
Net Weight	21 kg

Omgeving

Elektromagnetische Compatibiliteit	EMC-immuniteit
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Ip Beschermingsgraad	IP55

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	60,0 cm
Package 1 Width	60,0 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	21,0 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist