

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial S3x - Kast - Volle deur - 300x250x150mm - RVS 304L - Scotch Brite®

NSYS3X302515

EAN Code: 3606480155031

Prijs: 264,90 EUR

Hoofd

Range	Spacial
Product Name	Spacial S3X
Type Behuizing	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale Hoogte	300 mm
Nominale Breedte	250 mm
Nominale Diepte	150 mm
Productinstallatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 slot: deur 1 deur

Complementair

Samenstelling Lichaam	Lichaam uit één stuk, kruisvormige structuur Gootvormige voorste rail
Deurtype	Vol
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type Slot	3 mm dubbelbaard slot
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Toegankelijkheid Voor Bediening	Voorkant
Verwijderbare Delen	Deur via scharnieren
Materiaal	Lichaam en deur: roestvrij staal 304L Slot: zamak Scharnier: roestvrij staal
Oppervlakte Afwerking	Lichaam en deur: Scotch-Brite® geborsteld Slot: verchromd
Net Weight	3,53 kg

Omgeving

Standards	IEC 62208
Product Certifications	UL 508 type A CAN/CSA 22

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip Beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Milieu-Eigenschappen	Speciale hygiëne Corrosief

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	32 cm
Package 1 Width	26,01 cm
Package 1 Length	16,51 cm
Package 1 Weight	3,53 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	147
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	200 cm
Package 2 Weight	460 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist