



Security Expert vandal resistant touchscreen intercom

SX-ENTR

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	Ecostruxure Security Expert
Merk Product	Schneider Electric
Product Or Component Type	Videodeurstation
Bereik Compatibiliteit	Ecostruxure Security Expert controller
Kleurtint	Roestvrij staal
Intercom Type	2-weg intercom

Complementair

Aanraakpaneel	Geprojecteerde capacitieve technologie
Type Display	Kleuren touchscreen
Resolutie Display	1280 x 720 pixels
Afmeting Display	17 inch
Gezichtshoek Horiz X Vertic	140 x 70°
Discreet Inputtype	1 Postal lock
Outputtype	1 x open collector NPN output: 2 x spreker: 8 Ohm 1 W
Versterker Maximum Vermogen	1,5 W
Geluidsniveau	85 dB bij 1 m
Type Telefoon-Stopcontact	Electret condensor omnidirectioneel
Type Telefoon-Stopcontact	Cilindervormig Ø 6 mm
Demping Typisch	-46 dB
Minimale Waterinlaattemperatuur	60 dB
Ue Toegekende Bedrijfspanning	12 V DC
Ie Nominale Operationele Stroom	4 A
Voeding	Via externe voeding Via PoE
Beschikbarefunctie	Vloerbeheer
Type Communicatienetwerk	Ethernet, VoIP (Voice IP)10/100 Mbit/s Ethernet, SIP (Session Initiation Protocol) RS485
Mounting Mode	Wandmontage Gemonteerd oppervlak
Mounting Support	Stand

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Width	437,7 mm
Height	423,5 mm
Depth	69,96 mm

Omgeving

Ambient Air Temperature For Operation	0...55 °C
Relative Humidity	0...85 %
Ip Beschermingsgraad	IP65
Mechanische Duurzaamheid	Vandalismebestendig
Normen	ICES-003: klasse A FCC CFR 47 deel 15: klasse A
Product Certifications	CE ACMA AS/NZS
Quality Labels	RCM
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit