

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SKRÅSTILLT PANEL FOR INSTRM. G/P

El-nummer:
2403309 03928

! Utgått: 12. mai 2023

EAN: 3303430039280

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt Eller Type Komponent	Front plate
Tilbehør / Separat Del Kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel Med	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type Frontplate	Utskjæring
Installert Utstyr	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Menneske-sentralbord grensesnitt: 72 x 72 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Komplementær

Skap/Kapsling Beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type Overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	600 mm
Vekt	0,96 kg
Antall Pr. Sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Functional Unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3
	600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3
	650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3
	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3
	600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3
	650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3
	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3
	600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3
	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
	600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
	650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3
	650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
	600 mm Prisma G gulvskap Powerlogic 4 3
	600 mm Prisma G veggskap Powerlogic 4 3
	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 3
	600 mm Prisma G gulvskap Vigirex 5 3
	600 mm Prisma G veggskap Vigirex 5 3
	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 5 3
	600 mm Prisma G gulvskap Enerlin'X FDM121 4 3
	600 mm Prisma G veggskap Enerlin'X FDM121 4 3
	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 cm
Package 1 Weight	960,000 g
Enhetsstype Pakke 2	S04
Antall Enheter I Pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,580 kg
Enhetsstype Pakke 3	P12
Antall Enheter I Pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	52,640 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil