

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Mini Opale Kapsling - 8 moduler

El-nummer:

1744209

13398

EAN: 3303430133988

### Teknisk informasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Produkt Eller Type Komponent | Kapsling                   |
| Kapslingstype                | Distribution enclosure     |
| Nb Of 18 Mm Modules Per Row  | 8                          |
| Inkludert Utstyr             | 2 x rekkeklemme            |
| Standarder                   | EN 50102<br>IEC 60529      |
| Farge                        | Kapsling: Hvit ( RAL 9003) |

### Komplementær

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Montering Av Kapsling       | Overflate                                        |
| Nb Of Horizontal Rows       | 1                                                |
| [In] Merkestrøm             | 63 A                                             |
| Type Festeskinne            | DIN                                              |
| Monteringsplate Beskrivelse | Uten monteringsplate                             |
| Antall Rekkeklemmer         | 2 med 4 kurs                                     |
| Fordelingsblokk Utgående    | 2 x 16 mm <sup>2</sup><br>6 x 10 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsmateriale          | Kapsling: selvslukkende matriale                 |
| Bredde                      | 155 mm                                           |
| Høyde                       | 160 mm                                           |
| Dybde                       | 65 mm                                            |
| Innvendig Dybde             | 60 mm                                            |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Ip-Grad               | IP30 i samsvar med IEC 60529 |
| Ik Beskyttelsesklasse | IK07 i samsvar med EN 50102  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type Pakke 1      | PCE       |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 15,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 16,000 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Package 1 Weight         | 220,000 g  |
| Enhetsstype Pakke 2      | BB1        |
| Antall Enheter I Pakke 2 | 10         |
| Pakke 2 Høyde            | 32,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 17,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 35,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 2,421 kg   |
| Enhetsstype Pakke 3      | P12        |
| Antall Enheter I Pakke 3 | 420        |
| Pakke 3 Høyde            | 113,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 113,682 kg |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Bærekraft



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

### Tilfredshetsresultater

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| ✓ | Reach Fri For Svhc           |    |
| ✓ | Fri For Giftige Tungmetaller |    |
| ✓ | Kvikksølvfri                 |    |
| ✓ | Informasjon Om Rohs-Unntak   | Ja |

### Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                             |
| Eu Rohs-Direktiv      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>      |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet) |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                          |
| Produktets Livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                |