

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Acti 9 - selektivt kombivern - C60B - 2P - 63A - I2=1,45

El-nummer:
1610529 A9N26260

EAN: 3606480784590

Teknisk informasjon

Produktspekter	C60
Serie	Acti 9
Produktnavn	C60
Produkt Eller Type Komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn Utstyr	C60B
Applikasjon	Distribusjon
Antall Poler	2P
Antall Poler Med Vern	2
[In] Merkestrøm	63 A
Type Nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve Kode	B
Bryteevne	10000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1 10000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
Egnethet For Isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	400V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz
[Ics] Service Bryteevne	7500 A 75 % i samsvar med EN/IEC 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % i samsvar med EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med EN 60898-1
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal Varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 Mm Polbredde	4
Høyde	81 mm
Dybde	73 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bredde	36 mm
Vekt	0,24 kg
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer1,5...35 mm² rigid or flexible
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø

Standarder	EN/IEC 60898-1
Ip-Grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	IV
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	8,200 cm
Package 1 Weight	246,000 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	7,600 cm
Pakke 2 Bredde	22,700 cm
Pakke 2 Lengde	8,800 cm
Pakke 2 Vekt	1,516 kg
Enhetsstype Pakke 3	P06
Antall Enheter I Pakke 3	384
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	109,260 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

- ✓

Kvikksølvfri
- ✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja
- ✓

Halogenfrie Plastdeler Og Kabler I Produkt

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer