



! Utgått

Kommersiell status

Utgikk: 10 desember 2020

Ikke lenger tilgjengelig fra: 28 januar 2021

Det finnes ingen erstatning for ACRD301G. Kontakt oss for mer informasjon.

Oversikt

Leveringstid Special Order - Call for Quoted Lead Times

General

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Integrated network management Network management card Brukermanual
Compressor type	Scroll
Air discharge option	Horizontal
Intake air option	Rear return
Refrigerant load	14,97 kg
Air flow	1604,62 l/s
Rørmateriale	Kobber

Physical

Number of rack unit	42U
Dybde	108,7 cm
Høyde	199,1 cm
Vekt	159,98 kg
Bredde	30 cm

Input

Antall kabler	2
Effektforbruk	850 W
Input current	20 A
Network frequency	50/60 Hz
Input current	25 A
Forsyningsspenning	100...120 V 200...240 V

Conformance

Produktsertifikater	CUL listed CE UL listet
---------------------	-------------------------------

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Akkustikknivå	77.1 dBA

Communications & Management

Control panel	Multifunction LCD status and control console
Alarm	Audible and visible alarms prioritized by severity

Packing Units

Forpakning 1 vekt	199,99 kg
Forpakning 1 høyde	215,2 cm
Forpakning 1 bredde	66,1 cm
Forpakning 1 lengde	113,7 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
------------------	--

Garantiperiode

Garanti	1 year (parts only), 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------	--