

Spesifikasjoner



El-nummer:

1215357

ISM14309P

EAN: 3606480683244

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
Product Type	Bend 90 °
Trunking Type	Mini kanal
D_Range_Compatibility	OptiLine

Kanalmaterial	Plast
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Trunking Dimension	18 x 20 mm
Festemetode	Klipeses på
Materiale	PC/ABS
Quantity Per Package	Sett á 10
Operating Temperature	-5...60 °C
Lengde	40 mm
Høyde	18 mm
Bredde	40 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Ip-Grad	IP40
Ik Beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,700 cm
Pakke 1 Bredde	3,900 cm
Pakke 1 Vekt	3,900 cm
Package 1 Weight	5,200 g
Enhetstype Pakke 2	P06

Antall Enheter I Pakke 2	2400
Pakke 2 Høyde	60,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	100,000 cm
Pakke 2 Vekt	24908,000 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Miljøvennlig forpakning Transparens RoHS/REACH

Ressursutnyttelse

 Sustainable Packaging

Tilfredshetsresultater

 Reach Fri For Svhc

 Fri For Giftige Tungmetaller

 Kvikksølvfri

 Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer