

Spesifikasjoner



El-nummer:

1210547

ISM14461

EAN: 3606482220577

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
Product Type	Innvendig hjørne
Trunking Type	Mini kanal
D_Range_Compatibility	OptiLine

Kanalmaterial	Plast
Fargetone	Sort (RAL 9005)
Trunking Dimension	18 x 35 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Quantity Per Package	Sett á 10
Operating Temperature	-5...60 °C
Lengde	45 mm
Høyde	37 mm
Bredde	45 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Ip-Grad	IP40
Ik Beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	3,7 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm
Package 1 Weight	7 g
Enhetstype Pakke 2	BAG

Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5 cm
Pakke 2 Bredde	12 cm
Pakke 2 Lengde	16 cm
Pakke 2 Vekt	0,076 kg
Enhetsstype Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	2,724 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer