

Produktdatablad

Spesifikasjoner



85121 PC BOKS 175X225X100 T

El-nummer:
2493972

NSYTBP241910

EAN: 3606480165696

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa TBP
Applikasjon	Multi-purpose
Category	Industriell boks
Høyde	241 mm
Bredde	194 mm
Dybde	107 mm
Innvendig Høyde	225 mm
Innvendig Bredde	175 mm
Innvendig Dybde	100 mm
Montering Av Kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Type Kropp	Ett stykke støpt
Type Frontdeksel	Lavslette deksel
Feste Av Deksel	Plastskruer
Låstype	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare Deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	Polykarbonat
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	UL 508 A IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV UL
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II
Montasje plassering	Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Vekt	0,72 kg

Miljø

Ip-Grad	IP66 i samsvar med NEMA 4.4X
---------	------------------------------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ik Beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Brannmotstand	960 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	−15...60 °C
Operating Temperature	−25...80 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,94 cm
Pakke 1 Bredde	20,32 cm
Pakke 1 Vekt	25,65 cm
Package 1 Weight	790 g
Enhets type Pakke 2	P12
Antall Enheter I Pakke 2	108
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	135 cm
Pakke 2 Vekt	107 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt