

Produktdatablad

Spesifikasjoner



85140 PC BOKS 341X291X168 K

El-nummer:

2493991

NSYTBP342916HT

EAN: 3606480165931

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa TBP
Applikasjon	Multi-purpose
Category	Industriell boks
Høyde	341 mm
Bredde	291 mm
Dybde	168 mm
Innvendig Høyde	325 mm
Innvendig Bredde	275 mm
Innvendig Dybde	160 mm
Montering Av Kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Type Kropp	Ett stykke støpt
Type Frontdeksel	Høy gjennomsiktig deksel
Feste Av Deksel	Plastskruer
Låstype	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare Deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	Polykarbonat
Farge	Grå (RAL 7035) Transparent
Standarder	UL 508 A IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV UL
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II
Montasje plassering	Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Vekt	1,94 kg

Miljø

Ip-Grad	IP66 i samsvar med NEMA 4.4X
---------	------------------------------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ik Beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Brannmotstand	960 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-15...60 °C
Operating Temperature	-25...80 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,0 cm
Pakke 1 Bredde	30,0 cm
Pakke 1 Vekt	36,0 cm
Package 1 Weight	1,924 kg
Enhetsstype Pakke 2	CAR
Antall Enheter I Pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	40,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,84 kg
Enhetsstype Pakke 3	PAM
Antall Enheter I Pakke 3	75
Pakke 3 Høyde	216,0 cm
Pakke 3 Bredde	100,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	186,8 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt