

Produktdatablad

Spesifikasjoner



3-Pole Circuit Breaker, 300A, Electronic Trip, T5 Type for Symmetra PX250/500KW

PD3P300AETT5B

Oversikt

Leveringstid Special Order - Call for Quoted Lead Times

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	480 V 3 faser 400 V 3 faser
Main Output Voltage	480 V 3 faser 400 V 3 faser
Type Utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Tilgjengelig Utstyr	Installation guide

Fysisk

Høyde	30,5 cm
Bredde	30,5 cm
Dybde	31,8 cm
Vekt	4,55 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting Preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Input

Maksimal Linjestrøm	300 A
Nettverksfrekvens	50 Hz 60 Hz

Output

Max Current Draw	300 A
------------------	-------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UL listet
---------------------	-----------------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-15...40 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	31,8 cm
Pakke 1 Vekt	30,5 cm
Package 1 Weight	4,55 kg

Garantiperiode

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Eu Rohs-Direktiv

Analyseres
