

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## APC Smart-UPS SRTG Batteri Pakke 15/20kVA, 192V 9A rack/ tower

EI-nummer:  
6630747

SRTG192XLBP2

### Oversikt

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Leveringstid | Usually Ships within 2 Weeks |
|--------------|------------------------------|

### Teknisk informasjon

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt Eller Type Komponent | Batteri                             |
| Antall Rack-Enhet            | 4U                                  |
| Batteritype                  | Bly-syre batteri                    |
| Tilgjengelig Utstyr          | Installation guide<br>Warranty card |

### Batteri og levetid

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Montering Av Enhet                     | Stand alone battery stack<br>Rack mount |
| Number Of Battery Filled Slots         | 4                                       |
| Number Of Battery Free Slots           | 0                                       |
| Number Of Battery Replacement Quantity | 2                                       |
| Batterispenningen                      | 192 V                                   |
| Erstatningsbatteri                     | <a href="#">APCRBC172</a>               |

### Fysisk

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Farge            | Sort         |
| Høyde            | 17,5 cm      |
| Bredde           | 44 cm        |
| Dybde            | 70,0 cm      |
| Vekt             | 116 kg       |
| Monteringsmetode | Rack-mounted |
| Usb Kompatibel   | No           |

### Miljømessig

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur Drift | 0...40 °C                   |
| Relativ Fuktighet          | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                | 0...6600 ft                 |
| Storage Relative Humidity  | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Storage Altitude           | 0,00...15240,00 m           |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Forpakkningsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype Pakke 1      | PCE      |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 295 mm   |
| Pakke 1 Bredde           | 790 mm   |
| Pakke 1 Vekt             | 590 mm   |
| Package 1 Weight         | 122,4 kg |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |         |
|---------|---------|
| Garanti | 2 years |
|---------|---------|

Bærekraft



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

### Tilfredshetsresultater

✓

Fri For Giftige Tungmetaller

✓

Kvikksølvfri

✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

### Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv      | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)                |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Weee                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Produktets Livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |