



Principal

Gama	Prisma
Gama de producto	Prisma G
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad de gama	Prisma G enclosure Prisma Pack 250 enclosure
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm Pack enclosure - width 600 mm
Equipo instalado	EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INS250 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV100 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV250 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV160 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV200 - control: mando rotativo - horizontal instalación
Descripción de los polos	1 x 3P, estado 1 fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 fijo CVS250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo CVS250 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 fijo INS250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo INS250 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 fijo INV100 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo INV100 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 fijo INV250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo INV250 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 fijo NSX100...160 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo NSX100...160 horizontal instalación

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

1 x 3P, estado 1 fijo NSX250 horizontal instalación
 1 x 4P, estado 1 fijo NSX250 horizontal instalación
 1 x 3P, estado 1 fijo INV160 horizontal instalación
 1 x 4P, estado 1 fijo INV160 horizontal instalación
 1 x 3P, estado 1 fijo INV200 horizontal instalación
 1 x 4P, estado 1 fijo INV200 horizontal instalación

Condition of using cable tie	Need additional plate - tipo de cable: 2 horizontal
Número de modulos verticales (50 mm)	<p>5 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>6 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Pack de armario arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>6 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Pack de armario arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS250, bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS250, bloque de conexión en 600 mm armario mural arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 INS250, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 INS250, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS250, direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS250, direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS250, bloque de conexión en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS250, bloque de conexión en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS250, bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV100, bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV100, bloque de conexión en 600 mm armario mural arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 INV100, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 INV100, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV100, direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV100, direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV100, bloque de conexión en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV100, bloque de conexión en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV100, bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 INV100, direct with long terminal shield en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV160, bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV160, bloque de conexión en 600 mm armario mural arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 INV160, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo</p> <p>4 módulos, estado 1 INV160, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV160, direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo</p> <p>5 módulos, estado 1 INV160, direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo</p>

5 módulos, estado 1 INV160, bloque de conexión en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV160, bloque de conexión en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV160, bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

4 módulos, estado 1 INV160, direct with long terminal shield en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV200, bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV200, bloque de conexión en 600 mm armario mural arriba o abajo

4 módulos, estado 1 INV200, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo

4 módulos, estado 1 INV200, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV200, direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV200, direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV200, bloque de conexión en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV200, bloque de conexión en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV200, bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

4 módulos, estado 1 INV200, direct with long terminal shield en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV250, bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV250, bloque de conexión en 600 mm armario mural arriba o abajo

4 módulos, estado 1 INV250, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo

4 módulos, estado 1 INV250, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV250, direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV250, direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV250, bloque de conexión en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV250, bloque de conexión en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 INV250, bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

4 módulos, estado 1 INV250, direct with long terminal shield en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm armario mural arriba o abajo

4 module(s): NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widefloor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)

4 module(s): NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widewall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)

5 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo

5 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo

5 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

4 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

6 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm Pack de armario arriba o abajo

6 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Pack de armario arriba o abajo

5 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo

5 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm armario mural arriba o abajo

4 module(s): NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widefloor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)

4 module(s): NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widewall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)

5 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo
 5 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm armario mural arriba o abajo
 5 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo
 5 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo
 5 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo
 4 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo
 6 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm Pack de armario arriba o abajo
 6 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , direct with long terminal shield en 600 mm Pack de armario arriba o abajo

Normas	IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado exterior	Liso Mate
Color	White (RAL 9001)
Anchura	600 mm
Altura	200 mm
Peso del producto	1.16 kg

Functional unit	<p>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm</p> <p>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm</p> <p>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 0.35 mm</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPact CVS100...160 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 0.35 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm</p> <p>600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm</p> <p>600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm</p>
-----------------	---

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0.33 mm
 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm
 600 mm Prisma G armario mural Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm
 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm
 600 mm Prisma G armario mural Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm
 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0.33 mm
 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0.33 mm
 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0.31 mm
 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0.31 mm
 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0.33 mm
 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0.31 mm
 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 0.35 mm
 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 0.35 mm
 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 0.35 mm
 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin fijo maneta horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 0.35 mm

Packing Units

Paquete 1 Peso	1.160 kg
Paquete 1 Altura	0.600 dm
Paquete 1 ancho	1.850 dm
Paquete 1 Largo	4.900 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------