



Principal

Nombre corto del dispositivo	MCH do motor de engranagem
Tipo de producto o componente	Gear motor mechanism MCH ((*))
Aplicación del dispositivo	Automatic spring charging ((*))
Compatibilidad de gama	Masterpact NT interruptor automático
Tipo de control	Telemandado
[Uc] tensión del circuito de control	277...415 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Extraíble

Complementario

Maximum charging time	3 s
Consumo de potencia en VA	180 VA

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------