

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Enchufe Industrial PratiKa 63 A 3P + E 380-415 VAC IP67

81182

### Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre corto del dispositivo	Toma PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Tipo de montaje	Empotrable
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] corriente nominal	63 A
[Ue] tensión asignada de empleo	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 acero inoxidable Manguitos, estado 1 latón niquelado Resortes, estado 1 acero inoxidable
Conexiones - terminales	Tornillos cautivos, completamente aflojados
Sección de cable	6...25 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 36
Peso del producto	0.987 kg
Dimensión de la base	AAA
Altura	255 mm
Anchura	104 mm
Profundidad	180 mm

Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

## Entorno

Normas	EN 60309-2 EN 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s )

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.003 kg
Paquete 1 Altura	18.5 cm
Paquete 1 ancho	10.5 cm
Paquete 1 Largo	25 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	40
Paquete 2 Peso	55.816 kg
Paquete 2 Altura	50 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	5
Paquete 3 Peso	5.53 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

# Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months