

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## Kaedra - cable gland - PG29

83996



### Principal

Gama de producto	Kaedra
Tipo de producto o componente	Prensaestopas
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de cableado

### Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 29
Peso del producto	0.04 kg

### Entorno

Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	51.0 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	4 cm
Paquete 1 Largo	5.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	5.587 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------