

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja de estación de control vacía, 9001K, aluminio, 3 recortes Ø 30mm

9001KY3

Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Carcasa vacía
Nombre corto del dispositivo	9001K
Número de corte	3 troquelados
Entrada de cable	1 entrada variable para prensa cable 3/4"

Complementario

Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 30 mm
Material	Aluminio
Peso del producto	1.56 kg

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	II acorde a IEC 61140
Grado NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10.414 cm
Package 1 Width	10.16 cm
Package 1 Length	20.32 cm
Package 1 Weight	1.633 kg
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10.478 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)