

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Tablero eléctrico Easy9 empotrable 12 Mod. puerta fumé

EZ9E3412

### Principal

Gama	Easy9
Nombre del producto	Easy9 QE
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12

### Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	1
Número total de módulos de 18 mm	12
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Smoked ((*))
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 180 °)
Corriente nominal (In)	63 A
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
Material del envolvente	Recinto, estado 1 plástico autoextinguible
Anchura	280 mm
Altura	210 mm
Profundidad	92.3 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
País objetivo	Brasil

## Entorno

Normas	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Resistencia al fuego	650 °C ( 30 s ) acorde a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	"IP40" acorde a IEC 60529 - tipo de cable: cerrado)
Grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 62262
Grado de contaminación	2
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21 cm
Package 1 Width	28 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	0.67 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)