

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easy9 - plastic enclosure - 24 modules - flush - with smoked door

EZ9E3424

Principal

Gama	Easy9
Nombre del producto	Easy9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	2
Número total de módulos de 18 mm	24
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Smoked ((*))
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 180 °)
Corriente nominal (In)	63 A
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
Material del envolvente	Envolvente, estado 1 plástico autoextinguible
Anchura	310 mm
Altura	382 mm
Profundidad	102 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
País objetivo	Brasil

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistencia al fuego	650 °C 30 s) acorde a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: cerrado)
Grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 62262
Grado de contaminación	2
Clase de aislamien eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.235 kg
Paquete 1 Altura	38.5 cm
Paquete 1 ancho	31 cm
Paquete 1 Largo	10.2 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------