

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque diferencial Vigi ME para NSX/CVS, 0.03...10 A, 200...440 V, 3P

LV429212

Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático EasyPact CVS160 interruptor automático EasyPact CVS250 interruptor automático
Número de polos	3P
Corriente nominal (In)	160 A 100 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	ME
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Fijo
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.3 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	Fijo
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0...40 ms

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Protección contra fugas a tierra	Con
Maximum breaking time	40 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	En> 50 A

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.09 kg
Paquete 1 Altura	13.3 cm
Paquete 1 ancho	14 cm
Paquete 1 Largo	17.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	13.846 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------