

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque VIGI MH para NSX250 0.03-10 A 220-550 V 3P

LV431535

Principal

| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto | ComPact NSX100...250 DC |
| Gama | Compact |
| Tipo de producto o componente | Tira de marcado de vinilo |
| Aplicación del dispositivo | Wiring ((*)) |
| Compatibilidad de gama | ComPact NSX250 nueva generación interruptor automático EasyPact CVS400 interruptor automático |
| Número de polos | 3P |
| Corriente nominal (In) | 250 A |
| Nombre del módulo añadido de defectos a tierra | MH |
| Clase de protección contra fugas a tierra | Clase A |
| Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual | 5 valores ajustables |
| Sensibilidad ante fugas a tierra | 0.03 A 0.3 A 1 A 3 A 10 A |
| Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial | 4 valores ajustables |
| [Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial | 310 ms 0 ms 60 ms 150 ms |

Complementario

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de red | CA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 200...440 V CA 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| Protección contra fugas a tierra | Con |
| Maximum breaking time | 800 ms |
| Categoría de sobretensión | Clase II |

Entorno

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| Clase de protección frente a descargas eléctricas | Clase II |
| Normas | En> 50 A |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 1.07 kg |
| Paquete 1 Altura | 13.4 cm |
| Paquete 1 ancho | 14.3 cm |
| Paquete 1 Largo | 17.1 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S04 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Peso | 13.4 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 40 cm |
| Paquete 2 Largo | 60 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC | Sí |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|