

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Enclosure, Resi9 MP, surface mounting, 1 row of 8 modules, IP40, translucent door, 1 earth terminal block

MIP11108T

## Principal

Gama	Resi9
Nombre del producto	Resi9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Ahumada
Anchura	Exterior, estado 1 196 mm
Altura	Exterior, estado 1 198 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 101.5 mm

## Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	16
Número total de módulos de 18 mm	8
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	1 reborde de enlace 1 reborde pelado
Función de bloque de terminales	Tierra
Número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: con tornillos) con capacidad de sujeción: 8 salientes
Salidas del bloque de distribución	1 x 16 mm <sup>2</sup> para tierra 3 x 6 mm <sup>2</sup> para tierra 4 x 10 mm <sup>2</sup> para tierra
Material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Profundidad interna	80 mm
Color	Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Entorno

<b>Normas</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
<b>Etiquetas de calidad</b>	IMQ
<b>Resistencia al fuego</b>	Parte atrás, estado 1 750 °C Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 750 °C
<b>Grado de protección IP</b>	IP40
<b>Grado de protección IK</b>	IK07
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	560.0 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	10.2 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	19.6 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	22.8 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	BB1
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	10
<b>Paquete 2 Peso</b>	5.7 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	52 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Largo</b>	40 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 3</b>	P12
<b>Número de Unidades en el Paquete 3</b>	160
<b>Paquete 3 Peso</b>	103.2 kg
<b>Paquete 3 Altura</b>	120 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80 cm
<b>Paquete 3 Largo</b>	120 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

# Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months